

# ALPHA

## 3477PVR125P30-13

EAN 4031582305692

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 ММ
Ширина колеса	37 ММ
ширина ролика	75 ММ
Центровий отвір	13 ММ
Купол діаметром	75 ММ
зсув	40 ММ
Зчеплення шарніру	246 ММ
Загальна висота	155 ММ
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12532
Вага	1.228 кг
радіус повороту	123 ММ
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

