

# ALPHA

3477PVR125P62

EAN 4031582050721

토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 롤러 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## 기술 데이터

휠 직경	125 mm
휠 폭	37 mm
캐스터 너비	75 mm
플레이트 크기	105 x 80 mm
플레이트 홀 센터	80/77 x 60 mm
플레이트 홀	9 mm
덤-Ø	75 mm
오프셋	40 mm
회전간섭	246 mm
총 높이	155 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12532
무게	1.188 kg
회전 반경	123 mm
트레드 경도	Shore A 80
동하중	100 kg
정지하중	200 kg

## Dimensions



## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ○ ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○


# ALPHA

3477PVR125P62

EAN 4031582050721

## Structure & Mounting

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.