

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	96 мм
Отвор в центъра	13 мм
Купол-Ø	96 мм
Издаване напред	60 мм
Интерференция на въртенето	334 мм
Конструктивна височина	195 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.236 кг
Кръгов радиус	167 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	135 кг
Статична товароносимост	270 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж

