

# ALPHA

## 3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Largeur de la roulette	96 mm
Trou central	13 mm
Diamètre du dôme	96 mm
Déport	60 mm
Diamètre d'encombrement	334 mm
Hauteur	195 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.236 kg
Rayon d'encombrement	167 mm
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	135 kg
Capacité de charge statique	270 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Construction et montage

