

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, túgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	160 mm
Kerékszélesség	40 mm
Görgő szélessége	96 mm
Központi furat	13 mm
Nyakátmérő	96 mm
Utánfutás	60 mm
Körbeforgás	334 mm
Teljes magasság	195 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	2.236 kg
Fordulókör sugara	167 mm
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	135 kg
Statikus teherbírás	270 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

