

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Larghezza ruota	96 mm
Diametro foro asse	13 mm
Dome-Ø	96 mm
Disassamento	60 mm
Ingombro piroettamento	334 mm
Altezza utile	195 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.236 kg
Raggio ingombro piroettamento	167 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	135 kg
Portata statica	270 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

