

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	96 mm
Centraal gat	13 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	60 mm
Uitzwenking - Ø	334 mm
Bouwhoogte	195 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.236 kg
Zwenkradius	167 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ○ ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

