

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	96 мм
Центр.отверстие	13 мм
Диаметр шейки - Ø	96 мм
Смещение	60 мм
Область поворота - Ø	334 мм
Общая высота	195 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	2.236 кг
Радиус поворота	167 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	135 кг
Допустимая статическая нагрузка	270 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

