

ALPHA

3477PVR160P30-13

EAN 4031582305715

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 ММ
Ширина колеса	40 ММ
ширина ролика	96 ММ
Центровий отвір	13 ММ
Купол діаметром	96 ММ
зсув	60 ММ
Зчеплення шарніру	334 ММ
Загальна висота	195 ММ
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12532
Вага	2.236 кг
радіус повороту	167 ММ
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	135 кг
допустиме навантаження (статичне)	270 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

