

ALPHA

3477PVR160P63

EAN 4031582305722

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	60 MM
Зчеплення шарніру	334 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.391 кг
радіус повороту	167 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	135 кг
допустиме навантаження (статичне)	270 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477PVR160P63

EAN 4031582305722



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

