

ALPHA

3477PVR200P30-13

EAN 4031582305739

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	96 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	334 mm
Stavební výška	235 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.959 kg
Poloměr otáčení	167 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

