

# ALPHA

## 3477UAR080P62 grey

EAN 4031582305746

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, jehlové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	38 mm
Šířka kolečka	75 mm
Velikost plotny	105 x 80 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	44.5 mm
Přesah kolečka	242 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.807 kg
Poloměr otáčení	121 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	150 kg
Statická nosnost	300 kg


### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UAR080P62 grey

EAN 4031582305746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

