

# ALPHA

3477UAR080P62 grey

EAN 4031582305746

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, rulleleje

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


## Tekniske data

Hjul-Ø	80 mm
Hjulbredde	38 mm
Hjulbredde	75 mm
Plademål	105 x 80 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	44.5 mm
Udfaldsdiameter	242 mm
Byggehøjde	108 mm
Temperaturinterval	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.807 kg
Udfaldsradius	121 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	150 kg
Belastning (statisk)	300 kg


## Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## Dimensioner



## Struktur og montering



# ALPHA

3477UAR080P62 grey

EAN 4031582305746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struktur og montering

---

