

ALPHA

3477UAR080P62 grey

EAN 4031582305746

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	38 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	44.5 MM
Зчеплення шарніру	242 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.807 кг
радіус повороту	121 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477UAR080P62 grey

EAN 4031582305746



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

