

# ALPHA

## 3477UAR100P62 grey

EAN 4031582305753

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, bieżnia z poliuretanu. Łożysko rolkowe.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Szerokość zestawu	75 mm
Wymiary płytki	105 x 80 mm
Rozstaw otworów płytki	80/77 x 60 mm
Otwór płytki	9 mm
Średnica główki widelca-Ø	75 mm
Wysięg	41 mm
Zasięg działania koła-Ø	246 mm
Wysokość zabudowy	128 mm
Zakres temperatury	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.931 kg
Promień działania koła	123 mm
Twardość bieżni	Shore D 42
Nośność dynamiczna	150 kg
Nośność statyczna	300 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie



# ALPHA

3477UAR100P62 grey

EAN 4031582305753



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

---

