

# ALPHA

## 3477UAR100P62 grey

EAN 4031582305753

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment cu colivie cu ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	246 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.931 kg
Raza de pivotare	123 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UAR100P62 grey

EAN 4031582305753



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

