

# ALPHA

## 3477UAR100P62 grey

EAN 4031582305753

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, роликпідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	32 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.931 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UAR100P62 grey

EAN 4031582305753



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

