

# ALPHA

## 3477UAR160P63 red

EAN 4031582305784

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, rolamento de agulhas

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	40 mm
Largura da roda	96 mm
Medida da placa de fixação	137 x 105 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Desvio em relação ao eixo	60 mm
Diâmetro raio giratório	334 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	2.27 kg
Raio giratório	167 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	350 kg
Cap. de carga estática	700 kg


### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UAR160P63 red

EAN 4031582305784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

