

# ALPHA

## 3477UAR200P63 red

EAN 4031582305791

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, роликпідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	46 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	334 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.683 кг
радіус повороту	167 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	350 кг
допустиме навантаження (статичне)	700 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UAR200P63 red

EAN 4031582305791



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

