

ALPHA

3477UER100P62

EAN 4031582050752

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivote sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	34 mm
Largeur de la roulette	75 mm
Dimension de platine	105 x 80 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Diamètre du dôme	75 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.978 kg
Rayon d'encombrement	123 mm
Dureté du bandage	Shore A 63
Capacité de charge dynamique	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ALPHA

3477UER100P62

EAN 4031582050752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

