

# ALPHA

## 3477UER100P62

EAN 4031582050752

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, роликпідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	34 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.978 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	160 кг
допустиме навантаження (статичне)	320 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UER100P62

EAN 4031582050752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

