

# ALPHA

## 3477UER125P62

EAN 4031582305814

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от черна еластична гума, ролков лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	75 мм
Размер на планката	105 x 80 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	246 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.171 кг
Кръгов радиус	123 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	250 кг
Статична товароносимост	500 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

