

ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk sort gummi, rulleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

| | |
|-----------------------|----------------|
| Hjul-Ø | 125 mm |
| Hjulbredde | 40 mm |
| Hjulbredde | 75 mm |
| Plademål | 105 x 80 mm |
| Hulafstand | 80/77 x 60 mm |
| Pladehul-Ø | 9 mm |
| DOM-Ø | 75 mm |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsdiameter | 246 mm |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Temperaturinterval | - 20 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Vægt | 1.171 kg |
| Udfaldsradius | 123 mm |
| Hjulbane hårdhed | Shore A 63 |
| Belastning (dynamisk) | 250 kg |
| Belastning (statisk) | 500 kg |

Egenskaber/fordele

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Kørselsstøj | ● ● ● ● ● |
| Slid | ● ● ● ○ ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

Dimensioner



Struktur og montering



ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

