

# ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	246 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.171 kg
Zwenkradius	123 mm
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg

## Afmetingen



## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

---

