

# ALPHA

## 3477UER125P62

EAN 4031582305814

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, пыльник, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, роликовый подшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	75 мм
Размер панели	105 x 80 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	246 мм
Общая высота	155 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.171 кг
Радиус поворота	123 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 63
Допустимая динамическая нагрузка	250 кг
Допустимая статическая нагрузка	500 кг


### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UER125P62

EAN 4031582305814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

