

# ALPHA

## 3477UER160P30-13

EAN 4031582305838

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Отвор за завинтване. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от черна еластична гума, ролков лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	46 мм
Отвор в центъра	13 мм
Издаване напред	60 мм
Интерференция на въртенето	334 мм
Конструктивна височина	195 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.337 кг
Кръгов радиус	167 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 64
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж

