

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, černá, přesné jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 160 mm |
| Šířka kola | 46 mm |
| Středová díra | 13 mm |
| Vyosení | 60 mm |
| Přesah kolečka | 334 mm |
| Stavební výška | 195 mm |
| Teplota | - 20 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Hmotnost | 2.337 kg |
| Poloměr otáčení | 167 mm |
| Tvrdost běhounu | Shore A 64 |
| Dynamická nosnost | 200 kg |
| Statická nosnost | 400 kg |

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting

