

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	46 mm
Agujero pasante	13 mm
Desplazamiento	60 mm
Interferencia de giro	334 mm
Altura total	195 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	2.337 kg
Radio giratorio	167 mm
Dureza del bandaje	Shore A 64
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje

