

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Poliamid keréktárcsa, fekete elasztikus gumi futófelület, túgörgős csapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	160 mm
Kerékszélesség	46 mm
Központi furat	13 mm
Utánfutás	60 mm
Körbeforgás	334 mm
Teljes magasság	195 mm
Hőtartomány	- 20 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	2.337 kg
Fordulókör sugara	167 mm
Futófelület keménysége	Shore A 64
Terhelhetőség	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

