

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	46 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	60 mm
Uitzwenking - Ø	334 mm
Bouwhoogte	195 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.337 kg
Zwenkradius	167 mm
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

