

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din cauciuc elastic, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	46 mm
Alezaj central	13 mm
Deviație de la ax	60 mm
Diametrul de pivotare	334 mm
Înălțime totală	195 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.337 kg
Raza de pivotare	167 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 64
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

