

# ALPHA

## 3477UER160P30-13

EAN 4031582305838

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, роликпідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	46 MM
Центровий отвір	13 MM
зсув	60 MM
Зчеплення шарніру	334 MM
Загальна висота	195 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.337 кг
радіус повороту	167 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 64
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

