

# ALPHA

## 3477UER160P63

EAN 4031582305845

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din cauciuc elastic, negru, rulment cu colivie cu ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	46 mm
Lățimea roții	96 mm
Mărimea plăcii	137 x 105 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	96 mm
Deviație de la ax	60 mm
Diametrul de pivotare	334 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.501 kg
Raza de pivotare	167 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UER160P63

EAN 4031582305845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

