

ALPHA

3477UFP200P63

EAN 4031582327595

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem, borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Diâmetro da roda | 200 mm |
| Largura da roda | 46 mm |
| Largura da roda | 96 mm |
| Medida da placa de fixação | 137 x 105,0 mm |
| Distância de furação | 105 x 80/75 mm |
| Diâmetro de furação | 11 mm |
| Diâmetro de dome | 96 mm |
| Desvio em relação ao eixo | 55 mm |
| Diâmetro raio giratório | 334 mm |
| Altura total | 240 mm |
| Temperatura | - 20 / + 80 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso da roda | 3.043 kg |
| Raio giratório | 167 mm |
| Dureza da superfície de rodagem | Shore A 63 |
| Capacidade de carga | 400 kg |
| Cap. de carga estática | 800 kg |


Advantages at a glance

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resistência de rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ● ● |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protecção contra oxidação | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477UFP200P63

EAN 4031582327595



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

