

ALPHA

3477U00080P62

EAN 4031582050172

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	34 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	44.5 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.778 kg
Zwenkradius	121 mm
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Afmetingen



Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477U00080P62

EAN 4031582050172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

