

ALPHA

3477U00100P62

EAN 4031582050189

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	36 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.865 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477U00100P62

EAN 4031582050189



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

