

ALPHA

3477U00125P62

EAN 4031582050196

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.056 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	275 кг
допустиме навантаження (статичне)	550 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477U00125P62

EAN 4031582050196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

