

ALPHA

3477U00160P63

EAN 4031582050202

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	60 MM
Зчеплення шарніру	334 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.185 кг
радіус повороту	167 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	350 кг
допустиме навантаження (статичне)	700 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477U00160P63

EAN 4031582050202



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

