

# ALPHA

3477UOO200P63

EAN 4031582306163

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


## Technische gegevens

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter           | 200 mm         |
| Wielbreedte            | 50 mm          |
| Wielbreedte            | 96 mm          |
| Plaatafmeting          | 137 x 105 mm   |
| Boutgatafstand         | 105 x 80/75 mm |
| Bevestigingsgat        | 11 mm          |
| DOM-Ø                  | 96 mm          |
| Uitlading              | 55 mm          |
| Uitzwenking - Ø        | 334 mm         |
| Bouwhoogte             | 240 mm         |
| Temperatuur            | - 25 / + 80 °C |
| Standaard              | EN 12532       |
| Eigen gewicht          | 2.571 kg       |
| Zwenkradius            | 167 mm         |
| Hardheid van de band   | Shore D 75     |
| Dyn. draagvermogen     | 350 kg         |
| Statisch draagvermogen | 700 kg         |


## Kenmerken

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand        | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen             | ● ● ● ● ● |
| Roest bescherming   | ● ● ● ○ ○ |

## Afmetingen



## Structuur en montage



# ALPHA

3477UOO200P63

EAN 4031582306163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

