

# ALPHA

## 3477UOR100P62

EAN 4031582050523

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, porvédő, talplemezes rögzítés. Poliamid kerék, tűgörgős csapágy

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### Műszaki adatok

Keréktátmérő	100 mm
Kerékszélesség	36 mm
Görgő szélessége	75 mm
Talplemez mérete	105 x 80 mm
Talplemez furatok távolsága	80/77 x 60 mm
Furat	9 mm
Nyakátmérő	75 mm
Utánfutás	41 mm
Körbeforgás	246 mm
Teljes magasság	128 mm
Hőtartomány	- 25 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	0.899 kg
Fordulókör sugara	123 mm
Futófelület keménysége	Shore D 75
Terhelhetőség	200 kg
Statikus teherbírás	400 kg

### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

### Méretetek



### Szerkezet és Szerelés



# ALPHA

3477UOR100P62

EAN 4031582050523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Szerkezet és Szerelés

---

