

# ALPHA

3477UOR100P62

EAN 4031582050523

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, aizsargs pret putekļiem , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, veltnišu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	36 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Platformas izmērs	105 x 80 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	41 mm
Griešanās rādiuss	246 mm
Kopējais augstums	128 mm
Temperatūra	- 25 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.899 kg
Griešanās rādiuss	123 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravesība - kustībā	200 kg
Kravesība - miera stāvoklī	400 kg

## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting



# ALPHA

3477UOR100P62

EAN 4031582050523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

