

# ALPHA

3477UOR100P62

EAN 4031582050523

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	36 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	246 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.899 kg
Zwenkradius	123 mm
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

## Afmetingen



## Structuur en montage



# ALPHA

3477UOR100P62

EAN 4031582050523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

---

