

# ALPHA

## 3477UOR125P62

EAN 4031582050530

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, роликпідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса                    | 125 MM                 |
| Ширина колеса                     | 40 MM                  |
| ширина ролика                     | 75 MM                  |
| розмір пластини                   | 105 x 80 MM            |
| Центри отворів диску              | 80/77 x 60 MM          |
| Отвір диску                       | 9 MM                   |
| Купол діаметром                   | 75 MM                  |
| зсув                              | 40 MM                  |
| Зчеплення шарніру                 | 246 MM                 |
| Загальна висота                   | 155 MM                 |
| Температура                       | - 25 / + 80 °C         |
| Стандарт                          | EN 12532               |
| Вага                              | 1.074 кг               |
| радіус повороту                   | 123 MM                 |
| Міцність покриття                 | Міцність за Шором D 75 |
| Вантажопідйомність                | 250 кг                 |
| допустиме навантаження (статичне) | 500 кг                 |


### Advantages at a glance

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні      | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя                    | ● ● ● ● ● |
| Стійкий до корозії       | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UOR125P62

EAN 4031582050530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

