

ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Massiv sort gummi, glideleje, med trådfang



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul-Ø	80 mm
Hjulbredde	35 mm
Hjulbredde	75 mm
Plademål	105 x 80 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	44.5 mm
Udfaldsdiameter	242 mm
Byggehøjde	108 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.905 kg
Udfaldsradius	121 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 39
Belastning (dynamisk)	100 kg
Belastning (statisk)	200 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

