

# ALPHA

## 3477UVH080P62

EAN 4031582306217

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, cu apărători, rulment plan (bucșă antifricție)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	44.5 mm
Diametrul de pivotare	242 mm
Înălțime totală	108 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.905 kg
Raza de pivotare	121 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 39
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477UVH080P62

EAN 4031582306217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

