

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.
Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от гума сива, немаркираща, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	30 мм
Размер на планката	103 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Конструктивна височина	128 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.602 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	140 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

