

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262

Неповоротний ролик, Вилка із штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 100 MM |
| Ширина колеса | 30 MM |
| розмір пластини | 103 x 85 MM |
| Центри отворів диску | 80/77 x 60 MM |
| Отвір диску | 9 MM |
| Загальна висота | 128 MM |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 0.602 кг |
| Міцність покриття | Міцність за Шором А 80 |
| Вантажопідйомність | 70 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 140 кг |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

