

# ALPHA

## 3478DIR125P62

EAN 4031582306279

Фиксирано колело, Вилка от стоманена ламарина, ярко поцинкована, синьо пасивиране, завинтена ос на колело, закрепване на планка.  
Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от гума сива, немаркираща, ролков лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	37 мм
Ширина на колелото	85 мм
Размер на планката	103 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.927 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	100 кг
Статична товароносимост	200 кг

### Размери



### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3478DIR125P62

EAN 4031582306279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

