

ALPHA

3478DIR125P62

EAN 4031582306279

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	37 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	103 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	155 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.927 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478DIR125P62

EAN 4031582306279



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

