

# ALPHA

## 3478DIR160P63

EAN 4031582306286

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincado, cromado a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de aço prensado, Superfície de rodagem: borracha sólida cinzenta, não deixa marca, rolamento de agulhas

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Diâmetro da roda                | 160 mm         |
| Largura da roda                 | 40 mm          |
| Largura da roda                 | 115 mm         |
| Medida da placa de fixação      | 137 x 115 mm   |
| Distância de furação            | 105 x 80/75 mm |
| Diâmetro de furação             | 11 mm          |
| Altura total                    | 200 mm         |
| Temperatura                     | - 20 / + 85 °C |
| Norma                           | EN 12532       |
| Peso da roda                    | 1.915 kg       |
| Dureza da superfície de rodagem | Shore A 80     |
| Capacidade de carga             | 135 kg         |
| Cap. de carga estática          | 270 kg         |

### Dimensions



### Advantages at a glance

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Resistência de rolamento  | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                  | ● ● ● ○ ○ |
| Protecção contra oxidação | ● ● ● ○ ○ |

# ALPHA

3478DIR160P63

EAN 4031582306286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

